

Quality, Quantity, Quickly  
サンキューテクノス株式会社

検温、手の消毒が  
触れずにできる



赤外線測定器付き

## 自動消毒液ディスペンサー



検温

おでこを温度センサーに近づけると  
自動で検温

\*手の表面温度は気温や体調の影響を  
受けやすく、また個人差も大きいので、  
おでこで検温される事をお勧めします。

自動噴霧

手をかざすと非接触で消毒液が  
噴霧

簡単設置

台置き、壁掛け OK

#### 【自動センサー感知】


自動センサーを搭載しているので、手をかざした瞬間にボトルの中の消毒液が適量、自動で噴射されます。汚れた手でポンプを触らずに手指の消毒ができるので、交差汚染のリスクがなく、最適な手指衛生が実現できます。

#### 【簡易検温機能】

温度センサーを搭載しているので、体表面の検温が行えます。高温を検知した場合は「ビービー」というアラームが鳴ります。なお手の表面温度は気温の影響を受けやすく、また個人差も大きいのでおでこで検温される事をお勧めします。

#### 【2種類の電源供給に対応】

ACアダプタか単3電池4本のどちらかで動作します。ACアダプタがご利用できない環境でも単3電池でご利用可能です。



★ACアダプタと単3電池は製品に火属しておりません。お客様でご用意ください。

#### 【1.3リットルの大容量ボトル】

1.3リットルの大容量ボトルなので、消毒液の小まめな補充は必要ありません。

本体上部の温度センサーで体表面の温度を測定できます。

測定結果によりディスプレイの色が変わり(緑、黄、赤)、ブザーが鳴ります。



～ 37.2℃

37.3℃ ～ 37.9℃

38.0℃

計測表示 + 表示画面 緑 + 電子音(ピッ!)

計測表示 + 表示画面 橙 + 電子音(ピッ!)

計測表示 + 表示画面 赤 + 電子音(ピッ!ピッ!ピッ!)

ボトル容量	1,300ml
液体タイプ	液体タイプのアルコール消毒液・次亜塩素酸水・中性もしくは弱酸性の消毒液
設置方法	卓上、壁掛け
温度センサーの精度	±0.3℃
機能	消毒液の残量がない場合警告点灯あり
外形サイズ	131(幅)×400(高さ)×131(奥行)mm
重量	1.1kg
電源	ACアダプタ もしくは 単3電池4本 ★ACアダプタ、単3電池ともに製品に付属しておりません。お客様でご用意ください。 ACアダプタの規格：DC5V 1A (Φ5.5 × Φ2.1 センタープラス) 単3電池4本使用時：約8,000回の使用が可能
保証期間	購入後1年 (保証時の対応は新品との交換になります)

## 株式会社 ニノテック

本社：福島県郡山市島2-44-2  
仙台支店：宮城県仙台市宮城野区中野4-1-2  
いわき営業所：福島県いわき市好間町中好間字田中40  
福島営業所：福島県福島市北矢野目字成田小屋12  
県南営業所：福島県白河市立石203-3

※お問い合わせについては、弊社営業窓口までお申し付けください。

TEL:024-935-1710 FAX:024-935-1749  
TEL:022-388-5770 FAX:022-388-5771  
TEL:0246-36-8680 FAX:0246-36-8689  
TEL:024-553-1386 FAX:024-553-1380  
TEL:0248-21-7500 FAX:0248-21-7501